



Ventil panou frontal SV/O-3-PK-3X2

Cod: 184135

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	2x3/2 inchis, monostabil
Debit nominal	70 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	2,5 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	34 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Materialul etansarilor	NBR