


Actionare manuala HAB-1/8

Cod: 184585

FESTO

pentru aer exhaustat



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,1 mm
pozitie instalare	Oricare
functie ventil	element de exhaustare
presiune de operare	0 ... 10 bar
Debit nominal standard pentru exhaustare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	165 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Cuplu de strangere maxim	8 Nm
tip fixare	insurubabil
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat