



# Modul de prindere EV-50-5

Cod: 184858

FESTO

cu functie de resetare



## Fisa tehnica

| Caracteristica                    | valoare                                      |
|-----------------------------------|--|
| cursa                             | 5 mm   |
| Suprafata de prindere             | Ø 50   |
| pozitie instalare                 | Oricare                                      |
| Mod de functionare                | cu simpla actiune                            |
| Presiune de operare Mpa           | <= 0,6 MPa                                   |
| presiune de operare               | <= 6 bar                                     |
| Presiune de operare               | <= 87 psi                                    |
| mediu de operare                  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformitatea PWIS                | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F5   |
| Temperatura mediului              | -10 ... 40 °C                                |
| Greutate produs                   | 68 g   |
| tip fixare                        | cu orificiu                                  |
| Conexiune pneumatica              | M3   |
| Materialul carcasei               | Aluminiu turnat sub presiune                 |
| Materialul membranei              | TPE-U(PU)                                    |