


# Priza FBSD-GD-9

Cod: 18495

FESTO

pentru conectarea magistralei la conexiunile electrice de comanda  
ale ventilelor si terminalelor de ventil/senzori.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	29 g
Conectare electrica	4 pini Priza dreapta / clema filetata Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 M12x1
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 250$ V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Fiting de cablu	Pg9
Diametru cablu permis	8 ... 9,5 mm
Sectiune transversala racord	0,75 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	ranforsat PA
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul contactului electric	Bronz protectie din bronz alb