


Adaptor T FB-TA

Cod: 18498

FESTO

pentru conectarea magistralei la conexiunile electrice de comanda
ale ventilelor si ventilelor/senzorilor.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 10 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 30 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP67
temperatura mediului	-25 ... 90 °C
greutate produs	37 g
racord electric	fisa / doza M12x1 / M12x1 cu 5 poli / cu 5 poli
structura cablului	2x0,25
diametrul cablului	5 mm
tip fixare	cu piulita olandeza
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii material conectori	alama nichelat si cositorit