

Cilindru rotund CRDSNU-3/4"- -P-A


Cod: 185382

FESTO

Rezistent la coroziune, conform DIN 6432, permite echiparea cu senzori de proximitate, diferite forme constructive, cu inele elastice la capetele de cursa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA. produs retras. Livrabil pana in 2012.

Exemplary
representation



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,4 ... 13 "
diametru piston	3/4"
bazat pe norme	ISO 6432
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	158 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	188 N
racord pneumatic	NPT1/8-27
informatii referitoare la material pentru capac	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat