



Cilindru rotund CRDSNU-1/2"- -P-A-S2

Cod: 185403

FESTO

Rezistent la coroziune, cu tija bilaterală. Conform DIN ISO 6432, permite echiparea cu senzori de proximitate, în diferite variante constructive, cu inele elastice la capetele de cursă.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA, produs retras. Livrabil până în 2012.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursă	0,4 ... 8 "
diametru piston	1/2"
bazat pe norme	ISO 6432
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
capăt tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de funcționare	cu acțiune dublă
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistență la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forță teoretică la 6 bar, revenire	51 N
forță teoretică la 6 bar, înaintare	51 N
adaos de masă la 10 mm cursă	43,9 g
racord pneumatic	UNF5-44