

Cablu de conectare KM12-M12-GSWD-1-4

Cod: 185499

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 60 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 75 V
capacitatea curent de sarcina	3,8 A
tip de protectie	IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
greutate produs	66 g
racord electric	cablu cu 4 fire fisa dreapta / doza in unghi M12x1 / M12x1 cu 4 poli / cu 4 poli
structura cablului	4x0,34
lungimea cablului	1 m
tip fixare	insurubabil
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PU)