


Priza MSSD-ZBZC

Cod: 185521

FESTO

pentru ventilele CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasificare maritima	vezi certificatul
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub autofiletant
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	11 g
Conectare electrica	Priza
Domeniul tensiunilor de operare DC	3 ... 36 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sectiunea transversala a conductorului	0,22 ... 0,34 mm ²
Tip de protectie	IP50
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	PA