

Generator de vacuum CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4



Cod: 185877

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Cu impuls ejectare

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	1,4 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Vacuum inalt
presiune de operare	2 ... 10 bar
Vacuum maxim	85 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	264 g
Conectare electrica	stecher
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	Placa de conectare
Conexiune pneumatica 3	Placa de conectare
Racord de vacuum	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune