

Modul de ramificare FRM-1/2-D-MAXI

Cod: 186524

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Ramificator cu 4 racorduri, suport pentru modul suplimentar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
presiune de operare	0 ... 16 bar
Debit standard in directia principala de curgere 1->2	11.700 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	706 g
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G3/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune