

Placa de alimentare presiune VIGP-03-4,0


Cod: 18654

Produs in retragere de pe piata

[pentru insule de ventile](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marimea ramei	36 mm
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 V
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
greutate produs	400 g
tip fixare placa de conectare	cu filet interior
tip fixare ventil	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 3	G1/2
racord pneumatic 5	G1/2