



Conector SEA-GS-7

Cod: 18666

FESTO

Pentru insule de ventilie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
tip fixare	cu bucsa filetata
Priza de cablu	Drept
Greutate produs	17 g
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Incuietoare cu surub si caneluri longitudinale
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	4
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Fiting de cablu	Pg7
Diametrul cablului	3,3 ... 6 mm
Diametru cablu permis	4 ... 6 mm
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 ... 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PBT
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor cu blocare	PBT
Materialul etansarilor	CR FPM
Materialul contactului electric	Alama protectie din bronz alb