

cablu DUO
KM12-DUO-M8-GDGD
Cod: 18685

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	<= 60 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	<= 75 V
capacitatea curent de sarcina	2,8 A
tip de protectie	IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
racord electric	fisa dreapta / doze drepte M12x1 / M12x1 cu 3 poli / cu 3 poli
structura cablului	3x0,25
lungimea cablului	0,6 m
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR