


Actionare liniara

SLG-8- -

Cod: 187857

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
cursa	100 ... 500 mm
Diametru piston	8 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa YSR: amortizor, curba caracteristica dura
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Numarul maxim de pozitii intermediare	4
Principiu de antrenare	Schema de montaj (fanta)
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Tragere
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	30 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	30 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	12 g
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
Conexiune pneumatica	M3
Materialul protectiei	POM
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat