


Conector cablu ASI-SD-PG-M12

Cod: 18789

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	27,6 g
Conectare electrica	4 pini Priza dreapta clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 125 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Fiting de cablu	Pg9
Sectiune transversala racord	0,75 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	nichelat
Materialul contactului electric	Bronz