


# Priza MSSD-EB-M12-MONO

Cod: 188024

FESTO

pentru ventile MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
Greutate produs	13,18 g
Conexiune electrica 1	Priza, conform EN 175301-803, forma C
Conexiune electrica 2	Stecher drept, M12x1, 2 pini, codificat A
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	12 ... 24 V
Capacitatea curent de sarcina	0,12 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	transparent
Materialul suruburilor cu blocare	Otel, nichelat
Materialul etansarilor	HNBR NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu argint Alama, placata cu aur