


Bloc racordare VIGM-04-D-1

Cod: 18831

FESTO

pentru insule de ventile



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-2
numarul max. de pozitii de ventile	1
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
aprobare	UL - Recognized (OL)
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/2
racord pneumatic 4	G1/4
racord pneumatic 5	G1/2
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminu turnat sub presiune