



Distribuitor cu comanda electrica MGTBH-5/2K-FR-230AC-NA

Cod: 188401

Produs in retragere de pe piata

cu oglinda de racordare tip NAMUR conf VDE/VDI 3845.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	electric
latime	35 mm
debit nominal normal	400 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
deschidere nominala	8 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
actionare manuala auxiliara	cu oprire
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	reversibil
presiune de comanda	2 ... 10 bar
valoare b	0,25
valoare C	1,1 l/sbar
durata de deconectare	90 ms
durata de conectare	20 ms
caracteristica bobina	230 V AC: 50 Hz, putere la tragere 5 VA, putere mentinere 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, putere la tragere 5 VA, putere mentinere 3,7 VA
variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
racord electric	doza clema cu insurubare M20x1,5
racord deschidere pentru respiratie	intern
racord pneumatic 1	placa de conectare
racord pneumatic 2	placa de conectare
racord pneumatic 3	placa de conectare
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR