

Cuplaj unisens FLSM-6-R


Cod: 188522

FESTO

pentru actionare oscilanta DSM.

Aceasta actionare poate fi livrata la cerere cu certificarea ATEX.

Datele din fisier "simboluri ATEX", "temperaturi ATEX" si "simboluri CE" se refera numai la actionarile cu certificare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
Directia de rotatie	Rotatie in sensul acelor de ceasornic
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,15 Nm
Greutate produs	100 g
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul buchei	otel
Materialul axului	otel