

insula ventile IIFB-02-1/4-4-BU

Cod: 18857

FESTO

Insula ventile tip 02, G1/4, cu conectare fieldbus.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 presurizat 5/3 exhaustat 5/3 inchis
debit nominal normal	1.300 ... 1.600 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
racordare electrica	bus de camp comanda integrata
numarul max. de pozitii de ventile	4
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
tip de protectie	IP65
tip de actionare	electric
tip insula	02
structura constructiva	sertar cu piston
alimentare cu aer pilot	extern intern
structura insulei de ventile	raster fix
presiune de comanda	1,5 ... 10 bar
tensiune nominala de operare DC	24 V
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
indicatie material	contine substante cu LABS