


Capac IEPR-04-D-2

Cod: 18878

FESTO

pentru insule de ventile



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	UL - Recognized (OL)
tip fixare placa de conectare	cu filet interior
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 3	G3/4
racord pneumatic 5	G3/4