

Cilindru rotund DSEU-16-100-P-A

Cod: 188799

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate si articulatie.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	100 mm
diametru piston	16 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	piston tija de piston teava de cilindru
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	0 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	104 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	121 N
masa miscata la 0 mm cursa	16,2 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	5 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	47,7 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	M5
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat