

Tub material plastic PUN-CM-4-SW

Cod: 188882

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conector QS, poliuretan
(nu sunt aprobate in industria alimentara). Antistatic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	17 mm
Diametru interior	2,5 mm
Raza minima de incovoiere	8 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Rezistenta de suprafata	0,01 ... 10 MOhm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,00993 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 4 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)