

Suport ventuza de vacuum ESH-HCL-2-QS

Cod: 189225

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum la varf, fixare cu doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum | 10 mm |
| Volum | 0,519 cm ³ |
| pozitie instalare | vertical |
| Structura constructiva | racord de vacuum sus cu compensare a inaltimii |
| Atribuire suport de ventuza | marimea 2 |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Greutate produs | 20 g |
| tip fixare | cu contrapiulita |
| Fixarea ventuzei | Diametru 4 mm |
| Racord de vacuum | QS-6 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR otel |
| Materialul suportului | Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt |