


Suport ventuza de vacuum ESH-HCL-5-G

Cod: 189231

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum la varf, fixare cu
doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum | 30 mm |
| Volum | 6,06 cm ³ |
| pozitie instalare | vertical |
| Structura constructiva | racord de vacuum sus cu compensare a inaltimii |
| Atribuire suport de ventuza | marimea 5 |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 169 g |
| tip fixare | cu contrapiulita |
| Fixarea ventuzei | M10 |
| Racord de vacuum | G1/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul suportului | Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt |