


Suport ventuza de vacuum ESH-HCL-6-G

Cod: 189232

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum la varf, fixare cu
doua piulite hexagonale



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimei pentru ventuza vacuum	40 mm
Volum	16,325 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus cu compensare a inaltimei
Atribuire suport de ventuza	marimea 6
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	560 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	M20x2
Racord de vacuum	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt