


# Suport ventuza de vacuum ESH-HD-1-PK

Cod: 189234

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum laterala, fixare cu doua piulite hexagonale



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	3 mm
Volum	0,12 cm <sup>3</sup>
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum lateral cu compensare a inaltimii
Atribuire suport de ventuza	marimea 1
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	11 g
tip fixare	cu contrapiulita
Fixarea ventuzei	Diametru 3 mm
Racord de vacuum	PK-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR otel
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt