


# Suport ventuza de vacuum ESH-HF-1-M10X1

Cod: 189260

FESTO

cu compensator de inaltime, pentru infiletare directa



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimei pentru ventuza vacuum	2,6 mm
Deschidere nominala	2 mm
Volum	0,108 cm <sup>3</sup>
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus cu compensare a inaltimei
Atribuire suport de ventuza	marimea 1
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	14 g
tip fixare	cu filet exterior Prin port vacuum
Fixarea ventuzei	Diametru 3 mm
Racord de vacuum	M10x1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR POM
Materialul suportului	Otel calit