


Ventuza ESS-15-SNA

Cod: 189293

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 35 mm |
| Deschidere nominala | 2 mm |
| Diametru ventuza | 15 mm |
| Volum ventuza | 0,208 cm ³ |
| Pozitia racordului | sus |
| pozitie instalare | Oricare |
| Caracteristici speciale | Antistatic |
| Atribuire suport de ventuza | marimea 3 |
| Forma ventuza | rotund plat |
| Presiune de operare Mpa | -95 ... 0 kPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune de operare | -13,775 ... 0 psi |
| Presiune nominala de operare | -70 kPa -0,7 bar |
| Presiune nominala de operare (psi) | -10,15 psi |
| Rezistenta de suprafata | <= 0,000 MOhm |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -10 ... 70 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 8,5 N |
| Fora laterala la presiunea nominala | 13,5 N |
| Greutate produs | 1,9 g |
| tip fixare | Prin port vacuum |
| Racord de vacuum | M4 |
| Culoare | punct alb/negru |
| Duritate Shore | 50 +/- 5 |
| Materialul dopului filetat | Alama nichelata |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | BR |