

Ventuză ESS-50-SN

Cod: 189309

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 330 mm |
| Deschidere nominala | 3 mm |
| Diametru ventuza | 50 mm |
| Volum ventuza | 2,387 cm ³ |
| Pozitia racordului | sus |
| pozitie instalare | Oricare |
| Atribuire suport de ventuza | marimea 4 |
| Forma ventuza | rotund plat |
| Presiune de operare Mpa | -95 ... 0 kPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune de operare | -13,775 ... 0 psi |
| Presiune nominala de operare | -70 kPa -0,7 bar |
| Presiune nominala de operare (psi) | -10,15 psi |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -10 ... 70 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 105,8 N |
| Fora laterala la presiunea nominala | 135 N |
| Greutate produs | 22 g |
| tip fixare | Prin port vacuum |
| Racord de vacuum | M6 |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |
| Materialul dopului filetat | Aliaj maleabil de aluminiu, nichelat Alama nichelata Otel zincat si cromat |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | NBR |