


Ventuza ESS-100-EU

Cod: 189363

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Raza minima a piesei de prelucrat R	200 mm
Deschidere nominala	6 mm
Diametru ventuza	100 mm
Volum ventuza	84,66 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 5
Forma ventuza	rotund, foarte adanc
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	440,8 N
Fora laterala la presiunea nominala	352,5 N
Greutate produs	228 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M10
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Otel placat cu nichel POM Otel zincat si cromat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	PUR