


# Ventuza ESS-10-BS

Cod: 189376

FESTO

usor interschimbabile,



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	4 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	20 mm
Deschidere nominala	2 mm
Diametru ventuza	10 mm
Volum ventuza	0,38 cm <sup>3</sup>
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 3
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 180 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	4,7 N
Fora laterala la presiunea nominala	2,5 N
Greutate produs	1,8 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M4
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	VMQ (silicon)