


# Ventuza ESS-30-BS

Cod: 189384

FESTO

usor interschimbabile,



## Fisa tehnica

| Caracteristica                         | valoare  |
|--|--|
| Compensator de inaltime ventuza        | 8 mm   |
| Raza minima a piesei de prelucrat R    | 80 mm  |
| Deschidere nominala                    | 3 mm   |
| Diametru ventuza                       | 30 mm  |
| Volum ventuza                          | 4,07 cm <sup>3</sup>                             |
| Pozitia racordului                     | sus  |
| pozitie instalare                      | Oricare  |
| Atribuire suport de ventuza            | marimea 4  |
| Forma ventuza                          | Rotund, burduf 1,5 pliuri                        |
| Presiune de operare Mpa                | -95 ... 0 kPa                                    |
| presiune de operare                    | -0,95 ... 0 bar                                  |
| Presiune de operare                    | -13,775 ... 0 psi                                |
| Presiune nominala de operare           | -70 kPa<br>-0,7 bar                              |
| Presiune nominala de operare (psi)     | -10,15 psi                                       |
| mediu de operare                       | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK   | 1 - Rezistenta redusa la coroziune               |
| Conformitatea PWIS                     | VDMA24364-zona III                               |
| Food-safe                              | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului                   | -30 ... 180 °C                                   |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 26,2 N   |
| Fora laterala la presiunea nominala    | 16 N   |
| Greutate produs                        | 9,9 g  |
| tip fixare                             | Prin port vacuum                                 |
| Racord de vacuum                       | M6   |
| Culoare                                | transparent                                      |
| Duritate Shore                         | 50 +/- 5   |
| Materialul dopului filetat             | Alama nichelata<br>Otel zincat si cromat         |
| Indicatie material                     | conform RoHS                                     |
| Materialul ventuzei                    | VMQ (silicon)                                    |