


Cablu plat KASI-1,5-Y-100

Cod: 18940

FESTO

pentru componentele sistemului AS-i
Unitate de livrare 100 m, galben



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Greutate produs	71 g
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 75 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 60 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Lungimea cablului	100 m
Tip de protectie	IP65 Capetele conductori inchise
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul invelisului cablului	mixtura de cauciuc
Culoare invelis cablu	galben