


Ventuza ESS-50-CS

Cod: 189407

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	17,5 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	180 mm
Deschidere nominala	3 mm
Diametru ventuza	50 mm
Volum ventuza	38,92 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 4
Forma ventuza	rotund, burduf 3,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 180 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	63,4 N
Fora laterala la presiunea nominala	45,5 N
Greutate produs	32,1 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M6
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj maleabil de aluminiu, nichelat Alama nichelata Otel zincat si cromat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	VMQ (silicon)