


Ventuza ESS-25X75-ON

Cod: 189417

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	6 mm
Marime ventuza	25x75 mm
Volum ventuza	6,7 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 5
Forma ventuza	Oval, plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	92,5 N
Fora laterala orizontala la presiunea nominala	125,5 N
Fora laterala verticala la presiunea nominala	115 N
Greutate produs	46,8 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M10
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR