


Modul sursa de alimentare VABF-C8-12-P3A5-QX

Cod: 1894888

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| presiune de operare | < 8 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -5 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -5 ... 60 °C |
| Greutate produs | 13,8 g |
| Conexiune pneumatica 1 | pregatit pentru cartus |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | ranforsat PA |