

Actionare oscilanta DRD-225-F14-PS

Cod: 189797

FESTO

Cu dubla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| bazat pe norme | ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| amortizare | nu amortizare |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| Gaz categoria ATEX | II 2G |
| tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | c T6 |
| Praf categoria ATEX | II 2D |
| tip praf cu protectie la aprindere si explozie | c 60°C |
| Explosion-proof ambient temperature | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| moment de rotatie la 6 bar | 2.275 Nm |
| greutate produs | 36.000 g |
| racord pneumatic | G1/4 |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | otel |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aliaj maleabil aluminiu |