


Actionare oscilanta DRD-50-F07-O-PS

Cod: 189812

FESTO

Cu dubla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip
Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie actionari de pozitionari	50
forma gaurii de flansa	F07
unghi de oscilatie	90 deg
racordul de armatura corespunde normelor	ISO 5211
amortizare	nu amortizare
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune dubla
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	fara
racordarea ventilului corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
presiune de operare	2 ... 10 bar
identificare ATEX	II 2 GD c X
temperatura ambientala ATEX	-20°C <= Ta <= +60°C
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
moment de rotatie la 6 bar	505 Nm
Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0°	24 l
greutate produs	10.400 g
racordare la arbore	V17
racord pneumatic	placa de conectare G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS