

# Actionare oscilanta DRE-4-F04-Q14-FO-C

Cod: 190015

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip  
Namur cu oglinda de racordare directa.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie actionari de pozitionari	4
forma gaurii de flansa	F04
unghi de oscilatie	90 deg
racordul de armatura corespunde normelor	ISO 5211
amortizare	nu amortizare
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune simpla
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	fara
directia de inchidere	deschidere cu arc mecanic
racordarea ventilului corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
presiune de operare	2 ... 10 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0°	1,8 l
greutate produs	1.200 g
racordare la arbore	V11
racord pneumatic	placa de conectare G1/8
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru capac	PA
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu eloxat