



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la corozioane KBK	1 - Rezistenta redusa la corozioane
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	4 g
Conexiune pneumatica 1	Conectori cu mufa QS-5/8"
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PBT