

Supapa de sens H-QS-3/8-U

Cod: 190845

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie supapa
Conexiune pneumatica 1	QS-3/8
Conexiune pneumatica 2	QS-3/8
tip fixare	montare in linie
Debit nominal	1.550 l/min
presiune de operare	-1 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	Aluminiu
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presiunea diferentiala minima de deschidere	0,1 bar
Presiunea diferentiala minima de inchidere	0,2 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	62 g
Indicatie material	conform RoHS