


# Ventil on-off HE-3-1/4-1/4-NPT-U

Cod: 190878

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 bistabil
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
tip de actionare	manual
tip fixare	Montaj direct prin gaurile strapunse Montaj direct prin filete la alegere:
Debit nominal	625,5 l/min
Deschidere nominala	4,1 mm
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funcție de exhaustare a aerului	nedroselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Greutate produs	58 g
Conexiune pneumatica 3	nu este captat
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR