

Robinet cu bila QH-QS-5/32-U

Cod: 190881

Produs in retragere de pe piata


cu conector rapid QS

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Acest tip este potrivit pentru actionare cu vacuum.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	manual
tip fixare	montare in linie
deschidere nominala	2,5 mm
presiune de operare	-1 ... 10 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
principiu de etansare	moale
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
greutate produs	12 g
indicatie material	conform RoHS