

# Regulator diferential de presiune LRL-1/8-NPT-QS-5/32-U



Cod: 190904

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

fara manometru, cu filet exterior si conector QS.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| Funcție de regulator                                | Presiune diferentiala constanta                                    |
| Conexiune pneumatica 1                              | 1/8 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                              | QS-5/32  |
| tip fixare  | insurubabil  |
| Presiune alimentare 1 Mpa                           | 0 ... 0,9 MPa  |
| presiune de intrare 1                               | 0 ... 9 bar  |
| Presiune alimentare 1 psi                           | 0 ... 130,5 psi  |
| Temperatura mediului                                | 0 ... 60 °C  |
| Materialul carcasei                                 | ranforsat PBT  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Greutate produs                                     | 19 g   |
| Materialul dopului filetat                          | Alama  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |