

Regulator diferential de presiune LRL-1/8-NPT-QS-5/16-U



Cod: 190907

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

fara manometru, cu filet exterior si conector QS.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune diferentiala constanta
Conexiune pneumatica 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	QS-5/16
tip fixare	insurubabil
Presiune alimentare 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
presiune de intrare 1	0 ... 9 bar
Presiune alimentare 1 psi	0 ... 130,5 psi
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
pozitie instalare	Oricare
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	21,5 g
Materialul dopului filetat	Alama
Indicatie material	conform RoHS