


# Set adaptor DHAA-D-H2-32-Q11-35

Cod: 1909185

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                                      |
|--------------------------------------|--|
| pozitie instalare                    | Oricare                                      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune         |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| tip fixare                           | cu orificiu si surub<br>cu bucsa de centrare |
| Indicatie material                   | conform RoHS                                 |
| Materialul placii de adaptare        | Aluminiu<br>eloxat                           |
| Materialul suruburilor               | otel<br>zincat                               |
| Materialul pinilor de centrare       | otel   |