

Regulator de presiune LR-1/8-NPT-QS-1/4-U

Cod: 190929

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta
Conexiune pneumatica 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	QS-1/4
tip fixare	insurubabil
presiune de intrare 1	0 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	37 g
Materialul dopului filetat	Alama