


Manometru MA-15-10-QS-3/8-U

Cod: 190938

FESTO

cu afisaj in psi.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
domeniu afisaj [bar]	0 ... 10 bar
corespunde normelor	EN 837-1
marime nominala manometru	15
structura constructiva	Manometru cu tub bourdon fara mecanism de masurare
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Inert gases Neutral fluids
presiune de operare	0 ... 10 bar
factor sarcina alternativa	0,66
clasa preciziei de masurare	5
tip de protectie	IP53
temperatura mediului	-20 ... 60 °C -20 ... 60 °C
indicatie material	conform RoHS
pozitia racordului	partea posterioara centrata
racord pneumatic	QS-3/8
materiale in contact cu mediul	alama
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PC
culoare carcasa	negru
greutate produs	10 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene